


PI008A



Sensor de presión con pantalla

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P



- 1 pantalla alfanumérica 4 dígitos
- 2 célula de medición desplazada hacia el interior, no rasante
- 3 Botón de programación
- 4 LEDs de estado



Características del producto				
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1			
Rango de medición	-0,0124...0,25 bar	-12,4...250 mbar	-5...100,4 inH2O	-1,24...25 kPa
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica			
Campo de aplicación				
Sistema	Contactos dorados			
Aplicación	Industria alimentaria y de bebidas			
Instalación	Carcasa giratoria en 350°			
Fluidos	Fluidos viscosos o pulverulentos; fluidos líquidos y gaseosos			
Temperatura del fluido [°C]	-20...60; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva;; Temperatura ambiente: -25...85 °C; Temperatura del fluido: -25...125 °C / 145 °C < 1h)			
Presión de rotura mín.	30000 mbar	12044 inH2O	3000 kPa	
Resistencia a la presión	6000 mbar	2400 inH2O	600 kPa	
Tipo de presión	presión relativa; vacío			



Sensor de presión con pantalla

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Datos eléctricos				
Tensión de alimentación	[V]	18...32 DC		
Consumo de corriente	[mA]	< 50		
Clase de protección		III		
Protección contra inversiones de polaridad		sí		
Retardo a la disponibilidad	[s]	0,5		
Principio de medición		hidrostático		
Perro guardián integrado		sí		
Entradas/salidas				
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1		
Salidas				
Número total de salidas		2		
Señal de salida		señal de conmutación; señal analógica; (configurable)		
Alimentación		PNP/NPN		
Número de salidas digitales		1		
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)		
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2		
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	250		
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	6		
Número de salidas analógicas		1		
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20, invertible; (escalable 1:4)		
Carga máx.	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
Salida analógica de tensión	[V]	0...10, invertible; (escalable 1:4)		
Resistencia mín. de carga	[Ω]	2000		
Protección contra cortocircuitos		sí		
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada		
Resistente a sobrecargas		sí		
Rango de configuración / medición				
Rango de medición		-0,0124...0,25 bar	-12,4...250 mbar	-5...100,4 inH2O -1,24...25 kPa
Punto de conmutación SP		-12...250 mbar	-4,8...100,4 inH2O	-1,2...25 kPa
Punto de desconmutación rP		-12,4...249,6 mbar	-5...100,2 inH2O	-1,24...24,96 kPa
Punto inicial analógico		-12,4...187,4 mbar	-5...75,2 inH2O	-1,24...18,74 kPa
Punto final analógico		50...250 mbar	20,1...100,4 inH2O	5...25 kPa
En intervalos de		0,2 mbar	0,1 inH2O	0,02 kPa
Precisión / diferencias				
Exactitud del punto de conmutación		< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
	[% del margen]			
Repetibilidad	[% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)		



Sensor de presión con pantalla

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Exactitud señal analógica [% del margen]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)	
Desvío de la linealidad [% del margen]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Desvío de la histéresis [% del margen]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)	
Estabilidad a largo plazo [% del margen]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)	
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)	
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)	
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta [ms]	< 100	
Atenuación del valor del proceso dAP [s]	0,1...100	
Atenuación de la salida analógica dAA [s]	0,1...100	
Tiempo de respuesta de la salida analógica frente a una variación brusca [ms]	25	
Software / programación		
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-20...60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100	
Grado de protección	IP 65	
Homologaciones / pruebas		
Marcado ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X	
	 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	163	
Datos mecánicos		
Peso [g]	509	
Materiales	inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	

PI008A



Sensor de presión con pantalla

PI-,25BREA01-MFRKG/US/3D/3G /P

Materiales en contacto con el fluido	c��rica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); inox (1.4404 / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; EPDM
Ciclos de presi��n m��n.	100 millones
Conexi��n de proceso	conexi��n de rosca G 1 rosca exterior junta c��nica

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Unidad de indicaci��n	6 x, verde
	Estado de conmutaci��n	LED, amarillo
	Indicaci��n de funcionamiento	pantalla alfanum��rica, 4 d��gitos
	Valores de medici��n	pantalla alfanum��rica, 4 d��gitos
Unidad de indicaci��n	mbar; kPa; inH2O; mmWS; % del margen	

Notas



Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexi  n el  ctrica

Conector: 1 x M12; codificaci  n: A; Contactos: dorado



Conexi  n



OUT1	Umbral de la salida
OUT2	Salida anal��gica