




Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/



- 1 conexión para la presión principal G 1/8 Par de apriete < 8 Nm profundidad de atornillado < 7,5 mm
- 2 Par de apriete < 0,5 Nm
- 3 LED Unidad de indicación / Estado de conmutación
- 4 pantalla alfanumérica 4 dígitos
- 5 Botón de programación



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2			
Rango de medición	-1...10 bar	-15...145 psi	-30...296 inHg	-100...1000 kPa
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/8 Roscado interno			

Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados			
Aplicación	para aplicaciones industriales			
Fluidos	aire comprimido			
Utilización con limitaciones para	otros fluidos previa solicitud			
Temperatura del fluido [°C]	0...60			
Presión de rotura mín.	30 bar	435 psi	886 inHg	3000 kPa
Resistencia a la presión	20 bar	290 psi	591 inHg	2000 kPa
Resistencia al vacío [mbar]	-1000			
Tipo de presión	presión relativa; vacío			



Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/

Datos eléctricos				
Tensión de alimentación	[V]	18...32 DC; (según SELV/PELV)		
Consumo de corriente	[mA]	< 50		
Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Clase de protección		III		
Protección contra inversiones de polaridad		sí		
Protección contra sobretensión		sí; (< 40 V)		
Retardo a la disponibilidad	[s]	0,3		
Perro guardián integrado		sí		
Entradas/salidas				
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 2		
Salidas				
Número total de salidas		2		
Señal de salida		señal de conmutación		
Alimentación		PNP		
Número de salidas digitales		2		
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)		
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2		
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100		
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	< 200		
Protección contra cortocircuitos		sí		
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada		
Rango de configuración / medición				
Rango de medición	-1...10 bar	-15...145 psi	-30...296 inHg	-100...1000 kPa
Punto de conmutación SP	-0,9...10 bar	-13...145 psi	-26...296 inHg	-90...1000 kPa
Punto de desconmutación rP	-0,95...9,95 bar	-14...144 psi	-28...294 inHg	-95...995 kPa
En intervalos de	0,05 bar	1 psi	2 inHg	5 kPa
Precisión / diferencias				
Exactitud del punto de conmutación		< ± 0,5		
	[% del margen]			
Repetibilidad	[% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)		
Exactitud señal analógica		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = Configuración de punto límite)		
	[% del margen]			
Desvío de la histéresis		< ± 0,25		
	[% del margen]			
Estabilidad a largo plazo		< ± 0,05; (cada 6 meses)		
	[% del margen]			



Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/

Coeficiente de temperatura punto cero	[% del margen por cada 10 K]	0,2; (0...60 °C)
Coeficiente de temperatura margen	[% del margen por cada 10 K]	0,2; (0...60 °C)
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[ms]	< 2,5
Temporización ajustable dS, dr	[s]	0; 0,002...5
Software / programación		
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; Función de diagnóstico; lógica de conmutación; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[años]	455
Directiva sobre equipos a presión	Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	84,5
Materiales	PBT; FKM; poliéster	
Materiales en contacto con el fluido	latón; FKM; silicio (revestimiento); PBT	
Ciclos de presión mín.	50 millones	
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/8 Roscado interno	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Unidad de indicación	4 x LED, verde
	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Indicación de funcionamiento	pantalla alfanumérica, 4 dígitos
	Valores de medición	pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación	bar; kPa; psi; inHg	

PQ7834



Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFPKG/AS/

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	set de fijación para carril DIN: TH 35-7,5 / EN60715, E37340
	Prolongación de rosca: 1/8", E30075
	conector para tubos neumáticos: Ø 6 mm, E30076
	conector para tubos neumáticos: Ø 8 mm, E30077


Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



OUT1	Umbral de la salida
OUT2	Umbral de la salida
	Salida de diagnóstico