


## Encóder incremental con eje macizo

RB-0010-I24/LA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 Posición de referencia  
2 M3 profundidad 5 mm



## Características del producto

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Resolución            | 10 impulsos |
| Versión del eje       | eje macizo  |
| Diámetro del eje [mm] | 6           |

## Datos eléctricos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
| Consumo de corriente [mA]   | 150        |

## Salidas

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Alimentación                             | HTL    |
| Corriente máx. de carga por salida [mA]  | 50     |
| Frecuencia de conmutación [kHz]          | 160    |
| Tipo de protección contra cortocircuitos | < 60 s |
| Desfase canal A y B [°]                  | 90     |

## Rango de configuración / medición

|            |             |
|------------|-------------|
| Resolución | 10 impulsos |
|------------|-------------|

## Condiciones ambientales

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente [°C]          | -20...70  |
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...100 |
| Humedad relativa del aire máx. [%] | 98        |
| Grado de protección                | IP 64     |

## Homologaciones / pruebas

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Resistencia a choques         | 100 g (6 ms)        |
| Resistencia a las vibraciones | 10 g (55...2000 Hz) |



## Encóder incremental con eje macizo

RB-0010-I24/LA

### Datos mecánicos

|                                          |         |                 |
|------------------------------------------|---------|-----------------|
| Dimensiones                              | [mm]    | Ø 36,5 / L = 38 |
| Materiales                               |         | aluminio        |
| Velocidad de rotación máx. mecánica      | [U/min] | 10000           |
| Par de apriete inicial máx.              | [Nm]    | 1               |
| Temperatura de referencia par de apriete | [°C]    | 20              |
| Versión del eje                          |         | eje macizo      |
| Diámetro del eje                         | [mm]    | 6               |
| Material del eje                         |         | 1.4104 (acero)  |
| Carga máx. axial en el extremo del eje   | [N]     | 5               |
| Carga máx. radial en el extremo del eje  | [N]     | 10              |


### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR; radial, puede usarse axialmente

|                |                  |
|----------------|------------------|
| blanco / verde | 0V               |
| marrón / verde | L+               |
| marrón         | A                |
| verde          | 0V A             |
| gris           | B                |
| rosa           | 0V B             |
| rojo           | índice 0         |
| negro          | 0V índice 0      |
| violeta        | Avería invertido |
| pantalla       | Carcasa          |

### Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos



Sentido de giro en el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el eje)