



RN6024



Encóder absoluto monovuelta con eje macizo

RN-4096-G24/L1B

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 M4 profundidad 5 mm



Características del producto	
Resolución	4096 pasos; 12 Bit
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	10
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 250
Velocidad de rotación máx. [U/min] eléctrica	1500
Salidas	
Alimentación	HTL
Corriente máx. de carga por salida [mA]	20
Código	código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje))
Rango de configuración / medición	
Resolución	4096 pasos; 12 Bit
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Temperatura de almacenamiento [°C]	-30...100
Humedad relativa del aire máx. [%]	98
Grado de protección	IP 64



Encóder absoluto monovuelta con eje macizo

RN-4096-G24/L1B

Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		100 g (6 ms)
Resistencia a las vibraciones		10 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiales		aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	10000
Par de apriete inicial máx.	[Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete	[°C]	20
Versión del eje		eje macizo
Diámetro del eje	[mm]	10
Material del eje		1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje	[N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje	[N]	20
Conexión eléctrica		
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; axial		
marrón	10...30V	
amarillo / marrón	10...30V sensor	
blanco	0V	
blanco / amarillo	0V sensor	
marrón / verde	Bit 12 (MSB)	
blanco / verde	Bit 11	
rojo / azul	Bit 10	
gris / rosa	Bit 9	
violeta	Bit 8	
negro	Bit 7	
rojo	Bit 6	
azul	Bit 5	
rosa	Bit 4	
gris	Bit 3	
gris / marrón	Bit 2	
blanco / rosa	Bit 1	
pantalla	Carcasa	