

RN6050




Encóder absoluto monovuelta con eje macizo

RN-1024-S24/L1B

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: RN6052

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 M4 profundidad 5 mm



Características del producto

Resolución	1024 impulsos; 1024 pasos; 10 Bit
Interfaz de comunicación	Interfaz de datos SSI
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	10

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 150
Velocidad de rotación máx. [U/min] eléctrica	6000

Salidas

Código	código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje))
Código de señal	Datos de entrada; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 485; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL; señales incrementales; 2 señales incrementales sinusoidales (A y B); desplazamiento de fase de 90°; 1 Vss 512 períodos de señal por rotación

Rango de configuración / medición

Resolución	1024 impulsos; 1024 pasos; 10 Bit
------------	-----------------------------------


Interfaces

Interfaz de comunicación	Interfaz de datos SSI
--------------------------	-----------------------



Encóder absoluto monovuelta con eje macizo

RN-1024-S24/L1B

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 64
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		100 g (6 ms)
Resistencia a las vibraciones		10 g (55...2000 Hz)
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiales		aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	12000
Par de apriete inicial máx.	[Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete	[°C]	20
Versión del eje		eje macizo
Diámetro del eje	[mm]	10
Material del eje		1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje	[N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje	[N]	20
Notas		
Notas	los hilos / pines no conectados (n.c.) no deben ser utilizados	
Conexión eléctrica		
Cable: 1 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; axial		
negro	n.c.	
rojo	n.c.	
verde	n.c.	
marrón	n.c.	
marrón / verde	10...30V (Up)	
violeta	reloj	
amarillo	reloj invertido	
pantalla	Carcasa	
blanco / verde	0V (Un)	
azul / negro	B+	
rojo / negro	B-	
gris	datos	
verde / negro	A+	
amarillo / negro	A-	
rosa	datos invertido	
Diagramas y curvas		
Diagrama de impulsos		
	reloj	
	datos	