


Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12ABH/6M/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso M12 x 1

Campo de aplicación

Fluidos Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos; fluidos agresivos

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Resistencia a la presión [bar] 30

Fluidos líquidos

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación VS 0200

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos

Rango de configuración [cm/s] 3...300

Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s] 200...2000

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min] 15

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Fluidos gaseosos

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Condiciones ambientales

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Carcasa Tipo con rosca

SF0514



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12ABH/6M/PH

Dimensiones	[mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiales en contacto con el fluido		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conexión de proceso		M12 x 1

Accesorios

Componentes incluidos	Juntas: 2 x AMF 30
-----------------------	--------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris