




Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBG12HF010KG/US

Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa



1 tornillo de cabeza hexagonal interior



Características del producto

Rango de medición	[l/min]	0,3...15
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1/2

Campo de aplicación

Fluidos		Fluidos líquidos; agua; soluciones de glicol; lubricantes
Temperatura del fluido	[°C]	-10...100
Resistencia a la presión	[bar]	40
Resistencia a la presión	[MPa]	4

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	18...32 DC; (según SELV/PELV)
Consumo de corriente	[mA]	< 35



Transmisores de caudal con válvula antirretorno

SBG12HF010KG/US

Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Salidas	
Señal de salida	señal analógica
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	500
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de configuración / medición	
Rango de medición [l/min]	0,3...15
Precisión / diferencias	
Repetibilidad [% del valor final]	1
Error de medición [% del valor final]	± 5
Tiempos de reacción	
Tiempo de respuesta [s]	< 0,01
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	778
Datos mecánicos	
Peso [g]	548,5
Materiales	latón con niquelado químico; PP; inox (1.4404 / 316L); aluminio anodizado; PA
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4401 / 316); latón; latón con niquelado químico; PP; PPS; Junta tórica: FKM
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/2
Ciclos de conmutación, mecánica	10 millones
Notas	
Notas	Recomendación utilizar un filtro de 200 micrómetros
	todos los datos son aplicables para agua (20 °C).
Notas	Tenga en cuenta el cambio de diseño de la carcasa
Cantidad por pack	1 unid.



Transmisores de caudal con válvula antirretorno


SBG12HF010KG/US

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A




Conexión



Diagramas y curvas

Pérdida de carga



dP Pérdida de carga

Q cantidad de caudal