

# SF2200




## Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SF5350 + E40099

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Características del producto

Conexión de proceso G 1/4 rosca exterior

### Campo de aplicación

Aplicación altas temperaturas  
Fluidos Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos  
Temperatura del fluido [°C] -25...80  
Resistencia a la presión [bar] 30

### Fluidos líquidos

Aplicación altas temperaturas  
Temperatura del fluido [°C] -25...80

### Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C] -25...80

### Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación VS 0200

### Rango de configuración / medición

#### Fluidos líquidos

Rango de configuración [cm/s] 3...300  
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60

#### Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s] 200...2000  
Sensibilidad máxima [cm/s] 200...800

### Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min] 15

### Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s] 1...10

#### Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s] 1...10


# SF2200



## Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABB

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fluidos gaseosos                                                   |                       |
| Tiempo de respuesta                                                | [s] 1...10            |
| Condiciones ambientales                                            |                       |
| Grado de protección                                                | IP 67                 |
| Datos mecánicos                                                    |                       |
| Carcasa                                                            | Tipo con rosca        |
| Materiales                                                         | inox (1.4571 / 316Ti) |
| Materiales en contacto con el fluido                               | inox (1.4571 / 316Ti) |
| Conexión de proceso                                                | G 1/4 rosca exterior  |
| Accesorios                                                         |                       |
| Componentes incluidos                                              | Juntas: 2 x AMF 30    |
| Notas                                                              |                       |
| Cantidad por pack                                                  | 1 unid.               |
| Conexión eléctrica                                                 |                       |
| Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |                       |
| Conexión                                                           |                       |



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colores de los hilos : |        |
| BN =                   | marrón |
| BU =                   | azul   |
| BK =                   | negro  |
| WH =                   | blanco |
| GY =                   | gris   |