




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ABH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación		
Aplicación		altas temperaturas
Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicación		altas temperaturas
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gaseosos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0200
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	100...2000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	100...800
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ABH

Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	2...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiales en contacto con el fluido		Hastelloy C-22 (2.4602)
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Accesorios		
Componentes incluidos		Juntas: 2 x AMF 30
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Conexión		



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco
GY =	gris