




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12AACE1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto	
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación	
Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	5
Fluidos líquidos	
Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Datos eléctricos	
Conexión a la unidad de evaluación	VS 0200 Exi
Rango de configuración / medición	
Fluidos líquidos	
Rango de configuración [cm/s]	0...60
Sensibilidad máxima [cm/s]	0...20
Precisión / diferencias	
Gradiente de temperatura [K/min]	7
Tiempos de reacción	
Tiempo de respuesta [s]	2...20
Fluidos líquidos	
Tiempo de respuesta [s]	2...20
Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	PTFE
Materiales en contacto con el fluido	PTFE
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12AACE1

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión



BN =	Colores de los hilos :
BU =	marrón
BK =	azul
WH =	negro
GY =	blanco
	gris