

SF2210




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABBE0

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SF211A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Conexión de proceso G 1/4 rosca exterior

Campo de aplicación

Aplicación Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C] -20...60
Resistencia a la presión [bar] 300

Fluidos líquidos

Aplicación Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C] -20...60

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C] -20...60

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación VS 0200 Ex i

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos

Rango de configuración [cm/s] 3...300
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s] 200...2000
Sensibilidad máxima [cm/s] 200...800

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min] 15

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s] 1...10

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s] 1...10


SF2210



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABBE0

Fluidos gaseosos	
Tiempo de respuesta	[s] 1...10
Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Conexión	



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris