


SF221A



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABB/2G /6M



Características del producto

Longitud de varilla L	[mm]	12
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior

Campo de aplicación

Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-20...70
Resistencia a la presión	[bar]	30

Fluidos líquidos

Temperatura del fluido	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido	[°C]	-20...70
------------------------	------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
------------------------------------	--	-------------------------------

Rango de configuración / medición

Longitud de varilla L	[mm]	12
-----------------------	------	----

Fluidos líquidos

Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta	[s]	1...10
---------------------	-----	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta	[s]	1...10
---------------------	-----	--------

Fluidos gaseosos

Tiempo de respuesta	[s]	1...10
---------------------	-----	--------



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABB/2G /6M

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Homologaciones		DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
Marcado ATEX		 II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[años]	8648
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	1,2
Inductancia propia máx.	[μH]	6
Clase de temperatura		T4
Datos mecánicos		
Peso	[g]	350
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior
Longitud de instalación EL	[mm]	27
Notas		
Notas	El examen CE de tipo según 94/9/CE (ATEX) considera principalmente solo las condiciones atmosféricas (0,8...1,1 bar). La utilización de presiones fuera de este rango debe ser valorada y aprobada por el usuario. Observar el manual de instrucciones y el certificado de examen de tipo.	
Cantidad por pack		1 unid.

SF221A




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14ABB/2G /6M

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris