




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFN12AAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SF5800 + E40127
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Conexión de proceso		1/2" NPT
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	5
Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0200
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	0...60
Sensibilidad máxima	[cm/s]	0...20
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20


SF3407



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFN12AAC

Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	PTFE
Materiales en contacto con el fluido	PTFE
Conexión de proceso	1/2" NPT
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Conexión	



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris