




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SN0150
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura
------------	---

Datos eléctricos

Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	< 230 AC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1

Salidas

Alimentación	relé
Poder de corte	4 A, 250 V AC
Función de conmutación para supervisión de caudal	en circulación el relé está en conexión
Función de conmutación para supervisión de temperatura	el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada

Software / programación


Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas	conmutador
Ajuste punto de conmutación	potenciómetro
Intervalo de temperatura	[°C] 0...120



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Repetibilidad del umbral	[K]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²		
Conexión		



- 1: Supervisión de temperatura
2: Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris