




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SR0150
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura
------------	---

Datos eléctricos

Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	70
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1

Salidas

Alimentación	relé
Poder de corte	4 A, 250 V AC
Función de conmutación para supervisión de caudal	en circulación el relé está en conexión
Función de conmutación para supervisión de temperatura	el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas	conmutador
Ajuste punto de conmutación	potenciómetro
Intervalo de temperatura	[°C] 0...120



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Repetibilidad del umbral	[K]	4
--------------------------	-----	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20

Datos mecánicos

Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



- 1: Supervisión de temperatura
2: Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris