




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Fijación sobre carril DIN



Campo de aplicación		
Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de cables	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-20...20
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	70
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Función de conmutación para supervisión de caudal	en circulación el relé está en conexión	
Función de conmutación para supervisión de cable	El relé se desactiva en caso de rotura de cable	
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	< 10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Selección del fluido líquido / gas	conmutador	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/ 24VDC

Grado de protección	IP 40
Grado de protección de los bornes	IP 20

Datos mecánicos

Carcasa	Montaje en guía
Dimensiones [mm]	75 x 55 x 110
Materiales	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



- 1: Relais Supervisión de cables
2: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris