


Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14ABBE1/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso G 1/4 rosca exterior

Campo de aplicación

Aplicación	altas temperaturas
Fluidos	Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C]	-30...20
Resistencia a la presión [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicación	altas temperaturas
Temperatura del fluido [°C]	-30...20

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C]	-30...20
-----------------------------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación	VS 0100 Ex
------------------------------------	------------

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos

Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s]	100...2000
Sensibilidad máxima [cm/s]	100...800

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

Fluidos gaseosos

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------


ST0528



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14ABBE1/6M

Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,34 mm²	
Conexión	



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
WH =	blanco
YE =	amarillo
GN =	verde