
ST0561

Detector de circulación de fluidos

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SI5010 + E40104
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso		pieza en T QL 18 / ST DIN 2353
Campo de aplicación		
Aplicación		Alta presión
Fluidos		Fluidos líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	10...50
Resistencia a la presión	[bar]	300
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 1
Salidas		
Número total de salidas		1
Señal de salida		señal de conmutación

ST0561

Detector de circulación de fluidos

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Alimentación		PNP
Número de salidas digitales		1
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[cm/s]	100...500
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	300
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	1...2
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	10...60
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	60 x 41 x 101
Materiales		PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		pieza en T QL 18 / ST DIN 2353
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x M12; codificación: A



ST0561

Detector de circulación de fluidos

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Conexión

