


# ST2614



## Detector de circulación de fluidos

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	1/4" NPT

### Campo de aplicación

Fluidos	Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	30

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	20...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20

### Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
------------------------------	--------------------------------

### Salidas

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)

# ST2614



## Detector de circulación de fluidos

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

### Rango de configuración / medición

Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60

### Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

### Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

### Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
---------------------------------	---------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Materiales	PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso	1/4" NPT

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Función	11 x LED
-----------	---------	----------

### Accesorios

Componentes incluidos	destornillador
-----------------------	----------------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A





# ST2614



## Detector de circulación de fluidos

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

### Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón  
BU = azul  
BK = negro