

ST2200




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14ABB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: ST2204

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
---------------------	----------------------

Campo de aplicación

Aplicación	altas temperaturas
Fluidos	Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicación	altas temperaturas
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación	VS 0100
------------------------------------	---------

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos		
Rango de configuración [cm/s]		3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]		3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración [cm/s]		5...1500

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s]	1...10
-------------------------	--------

Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta [s]		1...10

Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta [s]		1...10


ST2200



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14ABB

Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, Silflex-PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,5 mm²	
Conexión	



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco