


Artículos alternativos: SI5000 + E40096

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior

Fluidos		Fluidos líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30

Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Resistente a inversiones de polaridad		no
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
------------------------------	--------------------------------

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP



Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no
Rango de configuración / medición	
Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60
Precisión / diferencias	
Gradiente de temperatura [K/min]	15
Tiempos de reacción	
Tiempo de respuesta [s]	1...10
Software / programación	
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	60 x 41 x 83
Materiales	PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando	
Indicador	Función 11 x LED
Accesorios	
Componentes incluidos	Juntas: 2 x AMF 30 destornillador
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Conexión



Colores de los hilos :
 BN = marrón
 BU = azul
 BK = negro