




Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior	
Campo de aplicación		
Resistencia a la presión	[bar]	30
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Salidas		
Número total de salidas	1	
Señal de salida	señal de conmutación	
Alimentación	PNP	
Número de salidas digitales	1	
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5



Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de configuración / medición		
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	150...300
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Accesorios		
Componentes incluidos		Juntas: 2 x AMF 30 destornillador
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

ST0518




Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAFPKG/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro