




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12ZBB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto	
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación	
Aplicación	altas temperaturas
Fluidos	Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Resistencia a la presión [bar]	30
Fluidos líquidos	
Aplicación	altas temperaturas
Temperatura del fluido [°C]	0...120
Fluidos gaseosos	
Temperatura del fluido [°C]	0...100
Datos eléctricos	
Conexión a la unidad de evaluación	VS 0100
Rango de configuración / medición	
Fluidos líquidos	
Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos	
Rango de configuración [cm/s]	5...1500
Precisión / diferencias	
Gradiente de temperatura [K/min]	15
Tiempos de reacción	
Tiempo de respuesta [s]	1...10


ST3300



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12ZBB

Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, silicona; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Conexión		



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo