

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Artículos alternativos: SI2100 + E33022

[illegible]

Tensión de alimentación	[V]	20...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 45
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 20



Detector de circulación de fluidos

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Salidas		
Número total de salidas	1	
Señal de salida	señal de conmutación	
Alimentación	PNP	
Número de salidas digitales	1	
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	400	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración [cm/s]	3...300	
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60	
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura [K/min]	15	
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta [s]	1...10	
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-20...30	
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Dimensiones [mm]	72 x 41 x 82	
Materiales	PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)	
Conexión de proceso	Varivent DN50	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

ST0535



Detector de circulación de fluidos

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

