




Detector de circulación de fluidos

SCK38ABAFNKG/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Conexión de proceso	R 3/8	
Campo de aplicación		
Fluidos	Fluidos líquidos	
Temperatura del fluido [°C]	-25...80	
Resistencia a la presión [bar]	30	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]	20...36 DC	
Consumo de corriente [mA]	< 45	
Protección contra inversiones de polaridad	sí	
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20	
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1	
Salidas		
Número total de salidas	1	
Señal de salida	señal de conmutación	
Alimentación	NPN	
Número de salidas digitales	1	
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)	



Detector de circulación de fluidos

SCK38ABAFNKG/PH

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	400
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	R 3/8 / L = 83
Nombre de la rosca		R 3/8
Materiales		PBT-GF20
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso		R 3/8
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Detector de circulación de fluidos

SCK38ABAFNKG/PH

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro