




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/110VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SN0150
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Campo de aplicación		
Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	< 110 AC
Retardo a la disponibilidad	[s]	30
Número de canales		1
Salidas		
Número total de salidas		2
Alimentación		relé
Función de conmutación para supervisión de caudal		en circulación el relé está en conexión
Función de conmutación para supervisión de temperatura		el relé está en conexión si la temperatura es demasiado elevada
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Selección del fluido líquido / gas		conmutador
Intervalo de temperatura	[°C]	20...80
Repetibilidad del umbral	[K]	4



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/110VAC

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²		
Conexión		



- 1: Relais Supervisión de temperatura
- 2: Relais Supervisión de caudal
- Colores de los hilos :
- BN = marrón
- BU = azul
- BK = negro
- WH = blanco
- GY = gris