




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0100/ 24VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Fijación sobre carril DIN

Campo de aplicación		
Aplicación		Supervisión de caudal
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	40; (24 V)
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación		relé
Función de conmutación para supervisión de caudal		en circulación el relé está en conexión
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0100/ 24VDC

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión



1: Relais Supervisión de caudal
 Colores de los hilos :
 BN = marrón
 YE = amarillo
 GN = verde
 WH = blanco