

ST1305




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: ST1306
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Conexión de proceso		M12 x 1,75
Campo de aplicación		
Aplicación		altas temperaturas
Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Resistencia a la presión	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicación		altas temperaturas
Temperatura del fluido	[°C]	0...120
Fluidos gaseosos		
Temperatura del fluido	[°C]	0...100
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0100
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	200...1500
Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800


ST1305



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M12 x 1,75
Nombre de la rosca		M12 x 1,75
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		M12 x 1,75
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Conexión		



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo