




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14AAC/US-100-H

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	5
Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0100
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	7
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67

ST2404



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR14AAC/US-100-H


Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	PTFE
Conexión de proceso	G 1/4 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m



Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco