


ST3406



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12AACE1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto	
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación	
Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	5
Fluidos líquidos	
Aplicación	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Datos eléctricos	
Conexión a la unidad de evaluación	VS 0100 Ex
Rango de configuración / medición	
Fluidos líquidos	
Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...60
Precisión / diferencias	
Gradiente de temperatura [K/min]	7
Tiempos de reacción	
Tiempo de respuesta [s]	2...20
Fluidos líquidos	
Tiempo de respuesta [s]	2...20
Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67

ST3406



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación


STR12AACE1

Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	PTFE
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, Silflex-PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm²	

Conexión	
----------	--



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo