




Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAASI /US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso G 1/2 rosca exterior

Campo de aplicación

Fluidos Fluidos líquidos
Resistencia a la presión [bar] 30

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA] < 45
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad sí
Retardo a la disponibilidad [s] < 20

Salidas

Alimentación AS-i
Resistente a sobrecargas sí

Rango de configuración / medición

Rango de configuración [cm/s] 3...300
Sensibilidad máxima [cm/s] 3...60

Precisión / diferencias

Gradiente de temperatura [K/min] 15

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta [s] 1...10



Detector de circulación de fluidos

SCR12ABAASI /US-100

Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67	
Parámetros AS-i		
Configuración de E/S AS-i	[hex]	1
Código ID AS-i	[hex]	1
Datos mecánicos		
Materiales	PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4305 / 303)	
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Accesorios		
Componentes incluidos	Juntas: 2 x AMF 30	
	destornillador	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		

Conexión

