




Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Conexión de proceso	1/2" NPT
Campo de aplicación	
Aplicación	Alta presión
Fluidos	Fluidos líquidos
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistencia a la presión [bar]	300
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	70...140 AC
Consumo de corriente [mA]	< 40
Retardo a la disponibilidad [s]	< 20
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Salidas	
Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	relé
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto



Detector de circulación de fluidos

SCN12ADBAKOW/LS

Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Precisión / diferencias		
Gradiente de temperatura	[K/min]	300
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Materiales	PBT-GF20	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)	
Conexión de proceso	1/2" NPT	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	11 x LED
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x 1/2"; codificación: C



Conexión

