

Transmisor de temperatura

TCC550K1ED06-A-DKG/US



1 LED



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1	
Rango de medición	-25...160 °C	-13...320 °F
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Conexión de proceso	Ø 6 mm	
Longitud de instalación EL [mm]	550	

Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados
Elemento de medición	1 x Pt 1000
Elemento de referencia	1 x NTC
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Resistencia a la presión [bar]	160

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...32 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente [mA]	10; (24 V)
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	6
Perro guardián integrado	sí



Transmisor de temperatura

TCC550K1ED06-A-DKG/US

Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1	
Salidas		
Número total de salidas	2	
Señal de salida	señal analógica; IO-Link; estado del control de calibración	
Alimentación	PNP/NPN	
Número de salidas digitales	1	
Función de salida	normalmente cerrado; (señal de diagnóstico)	
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2	
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100	
Salida de diagnóstico	estado del control de calibración y diagnóstico de errores	
Número de salidas analógicas	1	
Salida analógica de corriente [mA]	4...20	
Carga máx. [Ω]	(U _b - 15 V) x 50	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de configuración / medición		
Rango de medición	-25...160 °C	-13...320 °F
Nota sobre el rango de medición	escalable	
Configuración de fábrica	-10...150 °C / 14...302 °F	
Límite de control de calibración [K]	0,5...3	
En intervalos de [K]	0,05	
Resolución		
Resolución de la salida analógica [K]	0,05	
Precisión / diferencias		
Precisión de la salida analógica [K]	± 0,2	
Precisión IO-Link [K]	± 0,2	
Coeficiente de temperatura para la salida analógica [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,02; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C)	
Coeficiente de temperatura IO-Link [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,01; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C)	



Transmisor de temperatura

TCC550K1ED06-A-DKG/US

Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09	[s]	1,5 / 4
Software / programación		
Opciones de parametrización	Unidad de indicación; escalado de la salida analógica; límite de control de calibración; lógica de conmutación de la salida de diagnóstico; Modo de simulación	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Perfiles	Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer	
Modo SIO	sí	
Tipo de puerto maestro requerido	A	
Datos del proceso analógicos	1	
Datos del proceso binarios	1	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	4,4
Resolución IO-Link para temperatura	[K]	0,01
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento default	DeviceID 1129
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Nota sobre la temperatura ambiente	temperatura interna máx. del equipo: 125 °C	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección	IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 68000-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6	35 g (10...2000 Hz)
MTTF	[años]	329
Nota sobre la homologación	El certificado de fábrica se puede descargar en www.factory-certificate.ifm	
Homologación UL	Número de homologación UL	K021
	Número de registro UL	E217884
Datos mecánicos		
Peso	[g]	386,6
Dimensiones	[mm]	Ø 50 / L = 593,5
Materiales	inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L); PEEK	
Conexión de proceso	Ø 6 mm	



Transmisor de temperatura


TCC550K1ED06-A-DKG/US

Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido		Ra: < 0,8
Diámetro de la sonda [mm]		6
Longitud de instalación EL [mm]		550


Notas		
Notas	MS = margen de medición configurado	
	Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus	
Cantidad por pack	1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



OUT2: Salida analógica
OUT1: Salida de diagnóstico / IO-Link