


TA1322



Transmisor de temperatura

TA-083C2EM38- A-ZVG/US



1 G 3/8 Roscado interno



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición [°C]	-50...200
Interfaz de comunicación	IO-Link
Conexión de proceso	conexión de rosca G 3/8 Roscado interno
Longitud de instalación EL [mm]	83

Campo de aplicación

Elemento de medición	1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A)
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...32 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente [mA]	< 50
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	2

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	---------------------------------

Salidas

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal analógica; IO-Link; (configurable)
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de corriente [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de configuración / medición

Rango de medición [°C]	-50...200
------------------------	-----------



Transmisor de temperatura

TA-083C2EM38- A-ZVG/US

Configuración de fábrica	0...200 °C	
Resolución		
Resolución de la salida analógica	[K]	0,04
Precisión / diferencias		
Precisión de la salida analógica	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coeficiente de temperatura	0,1; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C)	
	[% del margen por cada 10 K]	
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09	[s]	< 0,25 / < 1
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre la temperatura ambiente	con la temperatura del fluido: < 160 °C	
	-25...60 °C	
	con la temperatura del fluido: < 200 °C	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[años]	334
Nota sobre la homologación	El certificado de fábrica se puede descargar en www.factory-certificate.ifm	
Homologación UL	Número de homologación UL	K002
Datos mecánicos		
Peso	[g]	175,5
Carcasa	tipo para montaje en tubo de protección	
Materiales	inox (1.4404 / 316L); inox (1.4122); PEI; FKM	
Par de apriete	[Nm]	10
Conexión de proceso	conexión de rosca G 3/8 Roscado interno	
Diámetro de la sonda	[mm]	3
Longitud de instalación EL	[mm]	83
Notas		
Notas	MS = margen de medición configurado	
	Los valores de precisión valen para agua movida	
Cantidad por pack	1 unid.	

TA1322



Transmisor de temperatura

TA-083C2EM38- A-ZVG/US

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

