




Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso

TS-200KCKD6-.../US/ IV

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: TS2269

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Rango de medición	-40...150 °C	-40...302 °F
Longitud de instalación EL [mm]	45	

Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados	
Elemento de medición	1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase B)	
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos	
Profundidad de inmersión mínima [mm]	15	

Datos eléctricos

Clase de protección	III
---------------------	-----

Rango de configuración / medición

Longitud de varilla L	[mm]	45
Rango de medición	-40...150 °C	-40...302 °F

Precisión / diferencias

Exactitud [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
---------------	-----------------------------

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s]	3 / 10; (según DIN EN 60751)
--	------------------------------

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	103,6
Carcasa	Sondas de medida
Dimensiones [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiales	Acero inoxidable; FKM
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L)
Diámetro de la sonda [mm]	6
Longitud de instalación EL [mm]	45

Notas

Notas	Los valores de precisión valen para agua movida
-------	---

TS2251



Sensor de temperatura con cable y conexión de proceso

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, FKM

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión

