


TA3233



Transmisor de temperatura

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1	
Rango de medición	-17,8...148,9 °C	0...300 °F
Conexión de proceso	Ø 6 mm	
Longitud de instalación EL [mm]	123	

Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados	
Elemento de medición	1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A)	
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos	
Temperatura del fluido	< 150; (< 40 min) °C	< 302; (< 40 min) °F
Resistencia a la presión [bar]	50	
Nota sobre la resistencia a la presión	sensor en caso de montaje con adaptador, se aplican los datos del mismo.	
Profundidad de inmersión mínima [mm]	15	

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC	
Clase de protección	III	
Protección contra inversiones de polaridad	sí	

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1	
------------------------------	---------------------------------	--

Salidas

Número total de salidas	1	
Señal de salida	señal analógica	
Número de salidas analógicas	1	
Salida analógica de corriente [mA]	4...20	
Carga máx. [Ω]	500	
Resistente a sobrecargas	sí	

Rango de configuración / medición

Longitud de varilla L [mm]	123	
----------------------------	-----	--

TA3233



Transmisor de temperatura

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Rango de medición	-17,8...148,9 °C	0...300 °F
Resolución		
Resolución de la salida analógica [K]		0,02
Precisión / diferencias		
Precisión de la salida analógica [K]		± 0,4
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K]	< ± 0,1; (En caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 ± 5 °C)	
Tiempos de reacción		
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s]	1 / 3; (según DIN EN 60751)	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100	
Grado de protección	IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-5 Surge	1 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a las vibraciones	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos		
Peso [g]	166,5	
Dimensiones [mm]	Ø 30 / L = 171	
Materiales	inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox (1.4305 / 303); PA	
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4404 / 316L)	
Conexión de proceso	Ø 6 mm	
Diámetro de la sonda [mm]	6	
Longitud de instalación EL [mm]	123	
Notas		
Notas	Los valores de precisión valen para agua movida	
Cantidad por pack	1 unid.	

TA3233



Transmisor de temperatura

TA-123FLDD06-A-ZVG/US/

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión

