


UIT515



Sensor ultrasónico

UIA08000HOKG/US



1: botón de aprendizaje



Características del producto	
Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance [mm]	600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm)
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M30 x 1,5 / L = 118,8
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 0,3
Frecuencia del transductor [kHz]	40
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Salidas	
Número total de salidas	2
Alimentación	NPN
Número de salidas digitales	2
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1



Sensor ultrasónico

UIA08000HOKG/US

Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm)
Zona ciega	[mm]	600
Ángulo de apertura cilíndrico	[°]	10; (±2)
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto	[°]	± 4
Precisión / diferencias		
Compensación de temperatura		sí
Histéresis	[%]	1
Deriva del punto de conmutación	[%]	-5...5
Repetibilidad		1 %
Resolución	[mm]	3
Nota		Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	3 V
	EN 55011	clase A
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
MTTF	[años]	135
Homologación UL	Ta	-20...70 °C
	Alimentación de tensión	Class 2
	Número de registro UL	E174191
Datos mecánicos		
Peso	[g]	437
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 118,8
Nombre de la rosca		M30 x 1,5
Materiales		Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico
Par de apriete	[Nm]	100

UIT515



Sensor ultrasónico

UIA08000HOKG/US

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	eco	1 x LED, verde
Función Teach		sí

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2, Acero inoxidable
-----------------------	--

Notas


Notas	Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica


Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



Diagramas y curvas



- 1: Distancia
- 2: Haz de sonido estándar
- 3: Haz de sonido medio
- 4: Haz de sonido estrecho