




Tag RFID

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM



Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	1280
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX-S
Número de bloques		40
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-50...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-50...250
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	39,916
Dimensiones	[mm]	76 x 19 x 28
Materiales		High Temperature; PA 6.6; resina epoxi



Tag RFID

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

antena	distancia de lectura/escritura (mm)	Distancia de lectura/escritura en caso de montaje en metal (mm)
ANT410	10	10
ANT411	22	22
ANT420	10	10
ANT421	30	30
ANT421 + E80390	58	32
ANT430	23	23
ANT431	35	35
ANT513	58	50
ANT515 / ANT516	30	25
ANT515 / ANT516 + E80391	43	30
ANT600	105	85