


TS2759



Sensor de temperatura con cable y sonda de rosca

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Par de apriete 1,5 Nm



Características del producto

Rango de medición	-30...180 °C	-22...356 °F
Conexión de proceso	conexión de rosca M5 rosca exterior	

Campo de aplicación

Elemento de medición	1 x Pt 100; (según DIN EN 60751, clase A)
Instalación	Sensor de contacto para cuerpos sólidos

Datos eléctricos

Clase de protección	III
---------------------	-----

Rango de configuración / medición

Rango de medición	-30...180 °C	-22...356 °F
-------------------	--------------	--------------

Precisión / diferencias

Exactitud	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
-----------	-----	-----------------------------

Tiempos de reacción

Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09	[s]	3 / 8; (según DIN EN 60751)
--	-----	-----------------------------

Condiciones ambientales

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	10377,8
------	--------	---------

Datos mecánicos

Peso	[g]	102,8
Carcasa		Sonda de rosca
Dimensiones	[mm]	M5 / L = 25,7
Nombre de la rosca		M5
Materiales		inox (1.4404 / 316L)
Conexión de proceso		conexión de rosca M5 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

TS2759



Sensor de temperatura con cable y sonda de rosca

TS-PT100-SCREW-IN M5

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, silicona

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión

