




AS-Interface module voor frequentieomvormers

2DI RS485 SEW CCT

uitloop artikel



Toepassingsgebied		
Applicatie	veldmontage	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	80
Ompoolbeveiligd	ja	
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2	
Ingangen		
Aantal digitale ingangen	2	
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AUX	
Industriële voedingen	[V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	26
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...55
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	



AS-Interface module voor frequentieomvormers

2DI RS485 SEW CCT

AS-i parameters						
AS-i aaster profiel		M2; M3; M4				
AS-i profiel		S-7.F				
AS-i I/O configuratie [hex]		7				
AS-i ID-code [hex]		F				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		functie	Motor staat stil/ draait	foutmelding	ingang 1	ingang 2
Mechanische eigenschappen						
Gewicht [g]		286,7				
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		schakelstatus		LED, geel		
		in bedrijf		LED, groen		
		kortsluiting		LED, rood		
		functie		LED, rood		
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:						