


AS-Interface Modbus/TCP Gateway met PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	decentrale besturing; EtherNet/IP Gateway; webserver
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	< 700
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	10
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Aantal AS-i masters	2

Interfaces

Communicatie interface	RS232; Ethernet
Ethernet	
Transmissiesnelheid	10; 100
Protocol	Modbus TCP; TCP/IP
Toepassingstype	gegevensoverdracht
RS232	
Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud



AS-Interface Modbus/TCP Gateway met PLC

ControllerE 2Mstr EN RS232

Stekkertype		RJ11
Toepassingstype		Programmering
Opmerking over de interface		galvanisch gescheiden
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse		IP 20
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
AS-i master profiel		M3
AS-i certificaat		61110
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		aluminium; plaatstaal verzinkt
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	4 x LED, rood
		5 x LED, groen
		3 x LED, geel
		grafisch LCD-display
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		

