


AS-Interface CanOpen Gateway met PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1332

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Display
2 drukknop
3 CANopen interface



Toepassingsgebied

Applicatie	decentrale besturing; CANopen-Gateway
------------	---------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	10
Max. opgenomen vermogen [VA]	10
Aantal AS-i masters	2

Interfaces

Communicatie interface	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Aantal CAN-interfaces	1
Protocol	CANopen



AS-Interface CanOpen Gateway met PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Toepassingstype	gegevensoverdracht	
RS232		
Aantal RS232-interfaces	1	
Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud	
Stekkertype	RJ11	
Toepassingstype	Programmering	
Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95
Beschermklasse	IP 20	
AS-i parameters		
AS-i versie	2.1	
AS-i master profiel	M3	
AS-i certificaat	61108	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	aluminium; plaatstaal verzinkt	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	4 x LED, rood
		3 x LED, groen
		3 x LED, geel
		grafisch LCD-display
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		

