




AS-Interface DeviceNet Gateway met PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	decentrale besturing; DeviceNet-Gateway
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	24 DC
Stroomopname	[mA]	< 500
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Aantal AS-i masters		2

Interfaces

Communicatie interface	RS232; CAN
------------------------	------------

CAN

Protocol	DeviceNet
Toepassingstype	gegevensoverdracht
Opmerking over de interface	Group 2 only Slave



AS-Interface DeviceNet Gateway met PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud
Stekkertype	RJ11
Toepassingstype	Programmering
Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	95
Beschermklasse	IP 20

AS-i parameters

AS-i versie	2.1
AS-i master profiel	M3
AS-i certificaat	61112

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	549,4
Behuizing	behuizing voor DIN rail
Materialen	aluminium; plaatstaal verzinkt

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	4 x LED, rood
		3 x LED, groen
		3 x LED, geel
		grafisch LCD-display

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluiting

