




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5215

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	240

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4; (2 x 2)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Uitgangen						
Elektrische uitvoering		AS-i				
Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...70			
Beschermklasse		IP 67				
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i versie		2.1				
AS-i adressering		IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus		nee				
AS-i profiel		S-0.1.E				
AS-i I/O configuratie		[hex]	0			
AS-i ID-code		[hex]	1.E			
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		ingang	1	2	3	4
		bus	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		pin	4	2	4	2
Mechanische eigenschappen						
Gewicht		[g]	112,4			
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		fouten		LED, rood		
		functie		LED, geel		
Toebehoren						
Toebehoren (optioneel)		Module ondervoet				
Opmerkingen						
Opmerkingen		Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				
Verpakkingseenheid		1 stuk				




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A



	Ingangen
	bus I-1/2
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 2
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 1
5	niet in gebruik
	bus I-3/4
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang 4
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang 3
5	niet in gebruik