




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2251
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Applicatie	Schakelkastuitvoeringen	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 280
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Watchdog geïntegreerd		ja
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4	
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		4
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Ingangsstroom high	[mA]	> 5
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Aantal digitale uitgangen		4
Indeling		PNP
Spanningsbereik DC	[V]	10...30; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang	[mA]	1000



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Kortsluitvast	ja	
Galvanisch ontkoppeld	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse	IP 20	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i master profiel	M2; M3; M4	
AS-i profiel	S-7.0	
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	0
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	134
Wijze van montage	Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar	
Materialen	PA (polyamide); PVC	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen
	kortsluiting	LED, rood
Opmerkingen		
Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Sensorvoeding +24V
I-	Sensorvoeding 0V
E+	actuatorvoeding +24V
E-	actuatorvoeding 0V
I1...I4	Schakelingang sensor 1...4
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4