




AS-Interface printplaatmodule

PCB 4DI 3DO T W

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2751

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie

Behuizing voor paneelmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 170
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	0,12

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 3

Ingangen

Aantal digitale ingangen		4
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	15...29; (DC)
Ingangsstroom high	[mA]	> 3
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
Aantal digitale uitgangen		3
Indeling		PNP
Stroombelasting per uitgang	[mA]	40
Kortsluitvast		ja
Galvanisch ontkoppeld		ja
Actuatorvoeding van de uitgangen		AS-i




AS-Interface printplaatmodule

PCB 4DI 3DO T W

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie		3.0
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i aaster profiel		M2; M3; M4
AS-i profiel		S-7.A.E
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	A.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	115,5
Wijze van montage		Inbouw in Moeller behuizingen RMQ Titan: I3M, I4M, I6M
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	De printplaat kan ook in een RMQ22 opbouwbehuizing worden geplaatst.	
	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.	
Verpakkingseenheid	de module aanrakingsvrij installeren	
	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Aansluiting



BN = bruin
 BU = blauw
 BK = zwart
 RD = rood