




AS-Interface verlichte drukknopmodule

EMS Module 2BI 2LO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2086

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 drukknop / LED
- 3 drukknop / LED



Toepassingsgebied		
Applicatie	veldmontage	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	55
Ingangen		
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie	2.1	
Uitgebreide adresseermodus	nee	
AS-i aaster profiel	M2; M3; M4	



AS-Interface verlichte drukknopmodule

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profiel	S-3.F.F				
AS-i I/O configuratie [hex]	3				
AS-i ID-code [hex]	F.F				
AS-i certificaat	04801				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	drukknop	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	100,6				
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen				
Materialen	PBT				

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	drukknop	2 x LED, wit
----------	----------	--------------

Toebehoren

Leveringsomvang	cover support: 2				
	Gekleurde afdekkappen: 2, rood				
	2, groen				
	2, geel				
	2, blauw				
	2, wit				

Opmerkingen

Opmerkingen	De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.				
	Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: