




AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A



Toepassingsgebied	
Applicatie	veldmontage
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	170
Watchdog geïntegreerd	ja
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal pneumatische uitgangen: 2
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	4; (2 x 2)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	100
Ingangsstroom high [mA]	> 3
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja				
Uitgangen					
Aantal pneumatische uitgangen	2				
Actuatorvoeding van de uitgangen	AS-i				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...55			
Opmerking voor de omgevingstemperatuur		met speciaal behandelde perslucht: < 0 °C			
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...80			
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90; (niet condenserend)			
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000			
Beschermklasse		IP 67			
Vervuilingsgraad		2			
Toelatingen / testen					
EMC	EN 62026-2				
	EN IEC 61000-6-2				
	EN IEC 61000-6-4				
	EN IEC 61326-1				
AS-i parameters					
Uitgebreide adresseermodus	nee				
AS-i aaster profiel	M2; M3; M4				
AS-i profiel	S-7.F.F				
AS-i I/O configuratie	[hex]	7			
AS-i ID-code	[hex]	F.F			
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	In- / uitgangen	I-1	I-2	I-3/ O-3	I-4 / O-4
	pin	4	2	4	2
Mechanische eigenschappen					
Gewicht	[g]	263,5			
Wijze van montage	schroefmontage				
Afmetingen	[mm]	45 x 80 x 46			
Materialen	behuizing: PBT; metalen delen: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afdichting: FKM				
Pneumatisch systeem	2 x 3/2-weg stuurventiel				
Bereik werkdruk	[bar]	2...8			
Opmerking voor bereik werkdruk	incl. mogelijke drukpieken				
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar	[l/min]	350			
Luchthoeveelheid bij 6/0 bar	[l/min]	550			
Persluchtconsistentie	gefilterd (5 µm); met olie (ISO-VG10) of zonder olie				
Slangkoppelingen	Legris LF 3000/8				
Afblaaselement	Afblaaslucht kan via een luchtleiding afgevoerd worden.				



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen (AS-i)
	schakelstatus	LED, geel (I1...I4, O3...O4)

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	Vlakkabels
--------------------	------------

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	geluiddemper:, E75232
------------------------	-----------------------


Opmerkingen

Opmerkingen	Let op de verwijzing naar de persucht en de EMC/ESD onder "downloads"
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - bus I-1/2

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A




	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang I2
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang I1
5	niet in gebruik

Elektrische aansluiting - bus I-3/4

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A



	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2	data-ingang I4
3	Sensorvoeding L-
4	data-ingang I3
5	niet in gebruik