




Cámara Ethernet para aplicaciones móviles

O2MXOOKG/E3/GM/180



Características del producto	
Ángulo de apertura	[°] 180 x 130
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	[V] 9...30 DC
Potencia absorbida	[W] 2
Protección contra sobretensión	sí; (hasta 80 VDC)
Sensor de imagen	CMOS rolling shutter 1/3" de alta resolución, 1280H x 960V
Salidas	
Salida de vídeo	PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Rango de detección	
Ángulo de apertura	[°] 180 x 130
Interfaces	
Número de interfaces Ethernet	1
Protocolo	DHCPv4; static IPv4



Cámara Ethernet para aplicaciones móviles

O2MXOOKG/E3/GM/180

Nota sobre el protocolo		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	40...125
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Fluidos químicos	DIN12116	resistente a ácido clase 2-3

Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-4	entorno industrial
	DIN EN 61000-6-2	entorno industrial
Test de niebla salina pulverizada	IEC 60068-2-52	

Datos mecánicos		
Peso	[g]	328,65
Radio de curvatura mínimo	[mm]	50; (Cable)
Materiales	Carcasa: aluminio negro anodizado; Lentes: vidrio flotado endurecido químicamente	

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 1 x M12; codificación: D



1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -



Cámara Ethernet para aplicaciones móviles

O2MXOOKG/E3/GM/180

Conexión eléctrica - Alimentación de tensión

Conector: 1 x M12; codificación: A



1 Power

2 NC

3 0 V

4 NC