


AC336A



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering		AS-i
Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	160
Beschermklasse		III


Uitgangen

Elektrische uitvoering		AS-i
------------------------	--	------



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Bereik		
Schakelafstand	[mm]	4
Werkafstand puck	[mm]	74
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Beschermklasse	IP 5x; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 67)	
Toelatingen / testen		
ATEX-apparaatkennmerk	II 3D Ex tc IIIB T85°C IP5X X	
Opmerking ATEX-apparaatkennmerk	alleen in combinatie met beschermbeugel	
EMC	EN 50295	
MTTF	[jaren]	404
AS-i parameters		
AS-i versie	2.1	
Uitgebreide adresseermodus	ja	
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	A.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	779,5
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Materialen	behuizing: PBT oranje; kap: PC zwart; Beschermkap: roestvast staal	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Beschermkap	
	Bevestigingsplaat: 1	
	inbusschroeven: 2 x M5 x 35	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal		
		
Aansluiting		
Ausgänge		
3	externe spanning	
4	schakeluitgang +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC336A



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -